

Macrofix Plus NI EZ med lett lukking, 1" rør, DN25, 32-33,7 mm, M10 stang

KATALOGNUMMER

MPZ032



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Med en enkel lukkemekanisme

Plastskiver hjelper med å hindre CPVC- eller plastrøret fra å bli knust, og sikre bevegelse

Konisk utvidede kanter og spesialdesignet sveiseområde bidrar til å beskytte CPVC-rør

Ideell for installasjoner der plassen er begrenset og det kreves at forsyninger legges nær festeflaten

Egnet for 3/4"-2" (20-50 DN) sprinklerrør i stål

Eliminerer behovet for seismisk avstivning når slipp holdes innenfor 150 mm (6") fra festeflaten

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

I samsvar med Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (type 12)

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 595054

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Rørstørrelse: 1"

NB/DN: 25

Ytre diameter (OD): 32.0 - 33.7 mm


Stangstørrelse (RS): M10

Bredde (W): 30 mm

Tykkelse (T): 1.5 mm

Statisk belastning: 1125N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

