


STRC CU stropp-festeklemmer for kobberrør, 15 mm OD

KATALOGNUMMER

STRC015CU



FUNKSJONER

Inkluderer festemidler, skrue og mutter

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 574180

Materiale: Kobber

Ytre diameter (OD): 15 mm


Bredde (W): 15 mm

Tykkelse (T): 0.6 mm

Skruediameter (Sc): 6

Skruelengde (L): 16mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

