


# Vannrett justerbar kobling



## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Sørger for høy-kvalitets skjøtemuffe med SPEEDWAY Kabelstige profiler

Utvidet geometri gir tilgang til større fleksibilitet i kabelstige tilkoblingene.

Monterer raskt og enkelt med det medfølgende verktøy og utstyr

Tallrike spor muliggjør enkel justeringer ute på anleggene

## SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	A	B.	C.
CLSW4HACGA	842020	Stål	Varmegalvanisert	190 mm	62 mm	2 mm

## DIAGRAMMER

---



## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

