

# KN-krok



## FUNKSJONER

Bruk til å reparere en kobling eller kombinere to kjeder sammen ved å hamre koblingene sammen

## SPESIFIKASJONER


**Overflate:** Elektrogalvanisert

**Materiale:** Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter (Ø)	Lengde (L)	B.	Statisk belastning
KN30EG	380050	1319828	3 mm	16.5mm	12.5 mm	370N
KN40EG	380060	1341094	4 mm	20mm	16 mm	550N
KN50EG	380070	1319829	5 mm	23mm	20 mm	950N

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

