

Multi-funksjon C-klemme



FUNKSJONER

Flerfunksjonell bjelkeklemme

Bruk med kabel-/kabelrør-/rørklamme eller firkantet skive for flerfunksjons C-klemme

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Flenstykkelse (FT)	Hullstørrelse (HS)
C20HD	336100	1341213	Stål	Varmegalvanisert	4 - 20 mm	14 mm
C20S4	336130	1319779	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		4 - 20 mm	14 mm
C45HD	336120	1341212	Stål	Varmegalvanisert	30 - 44 mm	14 mm
C45S4	336150	1319781	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		30 - 44 mm	14 mm
C30S4	336140	1319780	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		17 - 30 mm	14 mm
C30HD	336110	1341214	Stål	Varmegalvanisert	17 - 30 mm	14 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Dreiemoment (TQ)	Statisk belastning
C20HD	336100	1341213	6	25mm	3 N·m	1100N
C20S4	336130	1319779	6	25mm	3 N·m	1100N
C45HD	336120	1341212	8	30mm	3 N·m	1100N
C45S4	336150	1319781	8	30mm	3 N·m	1100N
C30S4	336140	1319780	8	30mm	3 N·m	1100N
C30HD	336110	1341214	8	30mm	3 N·m	1100N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Settskruen må være strammet og dratt til på skråsiden av I-bjelken.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

