

# Flerfunksjonsklemme



## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Fester bokser

Fester nr. 10-24 og 1/4-20 gjengede forankringsringer

Gir økt trygghet ved installasjon av kanal, MC/AC og lavspenningsapplikasjoner

## SPESIFIKASJONER

Table 1/3

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Materiale | Overflate            | Stangstørrelse (RS) | Størrelse på kabel |
|---------------|----------------|----------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 4Z34          | 170650         | 1340312  | Fjærstål  | NVent CADDY-armering | M4, M6, M8, M10     | 3.9 - 4.8 mm       |

Table 2/3

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Flenstykkelse (FT) | Hullstørrelse (HS) | Skrue inkludert | Statisk belastning 1 (F1) |
|---------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
| 4Z34          | 170650         | 1340312  | 3.0 - 9.5 mm       | 6.5 mm             | Nei             | 110N                      |

Table 3/3


| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Statisk belastning 2 (F2) |
|---------------|----------------|----------|---------------------------|
| 4Z34          | 170650         | 1340312  | 90N                       |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

NEC® 300.11 krever dedikert innføringsledning/stang og EC311.

4Z klipset installert med 3/8" (M10) glatt rund-jern i F2 retningen (se montasjeinstruksjon), med maks. statisk belastning 15 lb (67 N).

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

