

Rør/kabelklemme



FUNKSJONER

Sikret pinneskruer reduserer behovet for ekstra festemidler

Med UNICBAND skiltstøttebrakett og Ficoband-stropp kan det lages fester til rør og poler

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	NB/DN	Ytre diameter (OD)
CR037HD	336300	1342832	Stål	Varmegalvanisert	10	16 - 20 mm
CR037S4	336400		Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		10	16 - 20 mm
CR050HD	336310	1342833	Stål	Varmegalvanisert	15	20 - 25 mm
CR050S4	336410	1319785	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		15	20 - 25 mm
CR075HD	336320	1342834	Stål	Varmegalvanisert	20	26.9 - 31.8 mm
CR075S4	336420	1319786	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		20	26.9 - 31.8 mm
CR087HD	336322		Stål	Varmegalvanisert		32 - 34 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	NB/DN	Ytre diameter (OD)
CR150S4	336450	1319789	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		40	47 - 51 mm
CR200S4	336460	1319790	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		50	59.2 - 63.5 mm
CR125S4	336440	1319788	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		32	40.0 - 44.5 mm
CR200HD	336360	1342838	Stål	Varmegalvanisert	50	59.2 - 63.5 mm
CR125HD	336340	1342836	Stål	Varmegalvanisert	32	40.0 - 44.5 mm
CR100HD	336330	1342835	Stål	Varmegalvanisert	25	33.7 - 38 mm
CR100S4	336430	1319787	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		25	33.7 - 38 mm
CR150HD	336350	1342837	Stål	Varmegalvanisert	40	47 - 51 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
CR037HD	336300	1342832	16 mm	125N	550N
CR037S4	336400		16 mm	125N	550N
CR050HD	336310	1342833	16 mm	125N	550N
CR050S4	336410	1319785	16 mm	125N	550N
CR075HD	336320	1342834	16 mm	125N	550N
CR075S4	336420	1319786	16 mm	125N	550N
CR087HD	336322		16 mm	125N	550N
CR150S4	336450	1319789	20 mm	250N	550N
CR200S4	336460	1319790	20 mm	250N	550N
CR125S4	336440	1319788	20 mm	250N	550N
CR200HD	336360	1342838	20 mm	250N	550N
CR125HD	336340	1342836	20 mm	250N	550N
CR100HD	336330	1342835	20 mm	250N	550N
CR100S4	336430	1319787	20 mm	250N	550N
CR150HD	336350	1342837	20 mm	250N	550N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

