

# Gjenget ring



## FUNKSJONER

Kombiner forankringsringer med andre nVent CADDY-deler for å feste kabler fra flenser, takåser, opphengsvaier, t-profiler, osv.

## SPESIFIKASJONER

**Overflate:** Elektrogalvanisert

**Materiale:** Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter	Skruediameter	Skruetype	Skruelengde
PTB6	172921	1319462	12 mm	6	Metall	32mm
PTB8	172922	1319463	16 mm	8	Metall	32mm
GR50	172920	1319461	50 mm	6	Metall	18mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ultimat statisk belastning
PTB6	172921	1319462	220N
PTB8	172922	1319463	220N
GR50	172920	1319461	220N

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Forankringsringer anbefales ikke for høytytende kabler. Se nVent CADDY Cat HP J-kroksystemet.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

