


Vertikal justerbar kobling



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Sørger for høy-kvalitets skjøtemuffe med SPEEDWAY Kabelstige profiler

Påmontert hengsel muliggjør enkel skjøtemuffe tilpasning på vertikal kabelstige

Monterer raskt og enkelt med det medfølgende verktøy og utstyr

Tallrike spor muliggjør enkel justeringer ute på anleggene

SPESIFIKASJONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	Vinkel (a)	A	B.
CLSW4VACGA	842030	Stål	Varmegalvanisert	0 - 90 °	150 mm	62 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	C.
CLSW4VACGA	842030	2 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

