

19-tommers frontpanel

Data Solutions

Frontpaneler laget av aluminium.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Aluminium, 4 eller 3 mm tykk, med anodisert eller malt finish

SPESIFIKASJONER

- Rackbredde:** 95HP
- Materiale:** Aluminium
- Tilbehørstype:** Frontpanel
- Produkttype:** Frontpanel

Table 1/3

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde (D)	Montering	Overflate	Fremre overflate	Antall pakker
30118-299	1U	3mm	Front som skrues på	Pulverbelagt	Lakkert	1
30118-948	1U	3mm	Front som skrues på	Pulverbelagt	Lakkert	1

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde (D)	Montering	Overflate	Fremre overflate	Antall pakker
30219-098	1U	3mm	Front som skrus på	Anodisert	Anodisert	1
40304-074	1U	4mm	Front som skrus på	Anodisert	Anodisert	1
30219-137	7U	3mm	Front som skrus på	Anodisert	Anodisert	1
30118-956	9U	3mm	Front som skrus på	Pulverbelagt	Lakkert	1
30219-113	6U	3mm	Front som skrus på	Anodisert	Anodisert	1
30219-110	5U	3mm	Front som skrus på	Pulverbelagt	Anodisert	1
30219-107	4U	3mm	Front som skrus på	Anodisert	Anodisert	1
30118-949	2U	3mm	Front som skrus på	Pulverbelagt	Lakkert	1
30118-950	3U	3mm	Front som skrus på	Pulverbelagt	Lakkert	1
30219-104	3U	3mm	Front som skrus på	Anodisert	Anodisert	1
30118-951	4U	3mm	Front som skrus på	Pulverbelagt	Lakkert	1
30118-303	4U	3mm	Front som skrus på	Pulverbelagt	Lakkert	1
30219-101	2U	3mm	Front som skrus på	Anodisert	Anodisert	1
30118-952	5U	3mm	Front som skrus på	Pulverbelagt	Lakkert	1
30118-302	3U	3mm	Front som skrus på	Pulverbelagt	Lakkert	1
30118-953	6U	3mm	Front som skrus på	Pulverbelagt	Lakkert	1
30118-954	7U	3mm	Front som skrus på	Pulverbelagt	Lakkert	1
30118-957	10U	3mm	Front som skrus på	Pulverbelagt	Lakkert	1
30118-955	8U	3mm	Front som skrus på	Pulverbelagt	Lakkert	1
30118-301	2U	3mm	Front som skrus på	Pulverbelagt	Lakkert	1

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde (D)	Montering	Overflate	Fremre overflate	Antall pakker
40304-083	10U	4mm	Front som skrues på	Anodisert	Anodisert	1
40304-082	9U	4mm	Front som skrues på	Anodisert	Anodisert	1
40304-081	8U	4mm	Front som skrues på	Anodisert	Anodisert	1
40304-080	7U	4mm	Front som skrues på	Anodisert	Anodisert	1
40304-079	6U	4mm	Front som skrues på	Anodisert	Anodisert	1
40304-078	5U	4mm	Front som skrues på	Anodisert	Anodisert	1
40304-077	4U	4mm	Front som skrues på	Anodisert	Anodisert	1
40304-076	3U	4mm	Front som skrues på	Anodisert	Anodisert	1
30118-305	6U	3mm	Front som skrues på	Pulverbelagt	Lakkert	1
40304-075	2U	4mm	Front som skrues på	Anodisert	Anodisert	1
30118-306	7U	3mm	Front som skrues på	Pulverbelagt	Lakkert	1
30118-307	8U	3mm	Front som skrues på	Pulverbelagt	Lakkert	1
30219-144	10U	3mm	Front som skrues på	Anodisert	Anodisert	1
30118-304	5U	3mm	Front som skrues på	Pulverbelagt	Lakkert	1
30219-143	9U	3mm	Front som skrues på	Anodisert	Anodisert	1
30118-308	9U	3mm	Front som skrues på	Pulverbelagt	Lakkert	1
30219-138	8U	3mm	Front som skrues på	Anodisert	Anodisert	1
30118-309	10U	3mm	Front som skrues på	Pulverbelagt	Lakkert	1

Table 2/3

Katalognummer	Bakre flate	Behandlede kanter	Fargekode	EMC-beskyttelse	Høyde (H)	Type
---------------	-------------	-------------------	-----------	-----------------	-----------	------

30118-299	Lakkert		RAL 7035	Nei	43.6mm	19-tommers frontpanel
30118-948	Lakkert		RAL 7021	Nei	43.6mm	19-tommers frontpanel
30219-098	Anodisert	Nei		Nei	43.6mm	19-tommers frontpanel
40304-074	Anodisert	Ja		Nei	43.6mm	19-tommers frontpanel
30219-137	Anodisert	Nei		Nei	310.3mm	19-tommers frontpanel
30118-956	Lakkert		RAL 7021	Nei	399.2mm	19-tommers frontpanel
30219-113	Anodisert	Nei		Nei	265.9mm	19-tommers frontpanel
30219-110	Anodisert	Nei		Nei	221.4mm	19-tommers frontpanel
30219-107	Anodisert	Nei		Nei	177mm	19-tommers frontpanel
30118-949	Lakkert		RAL 7021	Nei	88.1mm	19-tommers frontpanel
30118-950	Lakkert		RAL 7021	Nei	132.5mm	19-tommers frontpanel
30219-104	Anodisert	Nei		Nei	132.5mm	19-tommers frontpanel
30118-951	Lakkert		RAL 7021	Nei	177mm	19-tommers frontpanel
30118-303	Lakkert		RAL 7035	Nei	177mm	19-tommers frontpanel
30219-101	Anodisert	Nei		Nei	88.1mm	19-tommers frontpanel
30118-952	Lakkert		RAL 7021	Nei	221.4mm	19-tommers frontpanel
30118-302	Lakkert		RAL 7035	Nei	132.5mm	19-tommers frontpanel
30118-953	Lakkert		RAL 7021	Nei	265.9mm	19-tommers frontpanel
30118-954	Lakkert		RAL 7021	Nei	310.3mm	19-tommers frontpanel
30118-957	Lakkert		RAL 7021	Nei	443.7mm	19-tommers frontpanel
30118-955	Lakkert		RAL 7021	Nei	354.8mm	19-tommers frontpanel

30118-301	Lakkert		RAL 7035	Nei	88.1mm	19-tommers frontpanel
40304-083	Anodisert	Ja		Nei	443.7mm	19-tommers frontpanel
40304-082	Anodisert	Ja		Nei	399.2mm	19-tommers frontpanel
40304-081	Anodisert	Ja		Nei	354.8mm	19-tommers frontpanel
40304-080	Anodisert	Ja		Nei	310.3mm	19-tommers frontpanel
40304-079	Anodisert	Ja		Nei	265.9mm	19-tommers frontpanel
40304-078	Anodisert	Ja		Nei	221.4mm	19-tommers frontpanel
40304-077	Anodisert	Ja		Nei	177mm	19-tommers frontpanel
40304-076	Anodisert	Ja		Nei	132.5mm	19-tommers frontpanel
30118-305	Lakkert		RAL 7035	Nei	265.9mm	19-tommers frontpanel
40304-075	Anodisert	Ja		Nei	88.1mm	19-tommers frontpanel
30118-306	Lakkert		RAL 7035	Nei	310.3mm	19-tommers frontpanel
30118-307	Lakkert		RAL 7035	Nei	354.8mm	19-tommers frontpanel
30219-144	Anodisert	Nei		Nei	443.7mm	19-tommers frontpanel
30118-304	Lakkert		RAL 7035	Nei	221.4mm	19-tommers frontpanel
30219-143	Anodisert	Nei		Nei	399.2mm	19-tommers frontpanel
30118-308	Lakkert		RAL 7035	Nei	399.2mm	19-tommers frontpanel
30219-138	Anodisert	Nei		Nei	354.8mm	19-tommers frontpanel
30118-309	Lakkert		RAL 7035	Nei	443.7mm	19-tommers frontpanel

Table 3/3

Katalognummer	Bredde (W)
30118-299	483mm
30118-948	483mm

Katalognummer	Bredde (W)
30219-098	483mm
40304-074	483mm
30219-137	483mm
30118-956	483mm
30219-113	483mm
30219-110	483mm
30219-107	483mm
30118-949	483mm
30118-950	483mm
30219-104	483mm
30118-951	483mm
30118-303	483mm
30219-101	483mm
30118-952	483mm
30118-302	483mm
30118-953	483mm
30118-954	483mm
30118-957	483mm
30118-955	483mm
30118-301	483mm
40304-083	483mm
40304-082	483mm
40304-081	483mm
40304-080	483mm
40304-079	483mm
40304-078	483mm
40304-077	483mm
40304-076	483mm
30118-305	483mm
40304-075	483mm
30118-306	483mm
30118-307	483mm
30219-144	483mm
30118-304	483mm
30219-143	483mm

Katalognummer	Bredde (W)
30118-308	483mm
30219-138	483mm
30118-309	483mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill monteringssett for 19 tommer separat.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE