

| | |
|--|-------------------------------|
| Artikkelnummer | 563720 |
| Maks. strømnivå, IEC | 40A |
| Kortsiktig strømtåling (I _{cw}), 1s | 4.5kA |
| Topp kortslutningsstrøm (I _{pk}) | 22kA |
| Maks. driftsspenning, IEC (UI) | 500 |
| Antall tilkoblinger på ledningsside | 2 |
| Kompakt trådet ledningsstørrelse på inngangsside | 6 - 16 mm ² |
| Flertrådet ledningsstørrelse på inngangsside – hylse | 4 – 10mm ² |
| Antall tilkoblinger på belastningsside | 15 |
| Kompakt flertrådet ledningsstørrelse for belastningsside | (15) 1,5 - 4 mm ² |
| Flertrådet ledningsstørrelse for belastningsside – hylse | (15) 0,75 – 4 mm ² |
| Dybde (D) | 50mm |
| Høyde (H) | 50mm |
| Bredde (W) | 130mm |
| Enhetsvekt | 0.22kg |
| Antennbarhetsvurdering | UL® 94V-0 |

Table 2/2

| | |
|----------------------|----------------|
| Katalognummer | BD-40A |
| Samsvarer med | IEC® 60947-7-1 |

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Line side and load side number of connections are per pole.

| Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C | | | | | | | | | | |
| Ambient Temperature (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
| Derating Coefficient (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
| *environment around the terminal blocks inside the enclosure | | | | | | | | | | |

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE