

# Tørrkontaktkabel

## Data Solutions



Tørrkontaktkabel for tilkobling av i/O-sensorer, f.eks. røyk til nVent-rackPower PDU-er.

### FUNKSJONER

Tørrkontaktkabel for tilkobling av i/O-sensorer, f.eks. røyk

1 m kabel til sensorboks med integrert magnet for enkel montering og 1,8 m tilkoblingskabel

For PDU-er i RackPower RP1xxx-, RP2xxx-, RP6xxx-serien

Hot pluggbar for enkel integrasjon

Driftstemperaturområdet 0 til 65 °C.

### SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Fungerer med	Høyde	Antall pakker	Pluggtype	Uttakbar inngangskabel
EA9110	RackPower	260mm	1	RJ45	Nei

### ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**