

nVent ERICO System 3000-oppfanger

Data Solutions

KATALOGNUMMER

INTMKIVSS



FUNKSJONER

Dynamisk reaksjon på et lyn som nærmer seg

Konstruert for installasjoner i lavere høyde

Ikke-radioaktiv teknologi

Ikke behov for ekstern strøm

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 702089

Materiale: Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)

Temperatur: -40 to 100°C

Installasjonshøyde (H): 20m max


Diameter 1 (Ø1): 101.6mm

Diameter 2 (Ø2): 26.15mm

Høyde (H): 348mm

Gjengestørrelse (TS): 1/2-tommers BSPP

Enhetsvekt: 2.06kg



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE