

"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 2,362"" , 55 mm sekskantbredde, M8"

Data Solutions

KATALOGNUMMER

ISOTP60M8



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Halogen Fri

I samsvar med RoHS

High resistance to leakage current

Great stability of electrical and mechanical parameters

Fiberglass reinforced

UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 548600

Materiale: Stål; Glassfiberforsterket polyamid

Overflate: Elektrogalvanisert

Driftstemperatur: -40 to 130°C

Antennbarhetsvurdering: UL® 94V-0

Samsvarer med: IEC® 60695-2-11 (glødetråd, test 960 °C)

Dielektrisk styrke, IEC 61439.1: 3500 VAC ved 1 min

Dielektrisk styrke, UL: 1500

Isolasjonsspenning: 1000; 1500

Høyde (H): 60mm

HEX-bredde (W): 55mm

Dybde (D): 63mm

Gjengestørrelse (TS): M8

Gjengedybde (TD): 15mm

Diameter (Ø): 44mm

Statisk belastning 1 (F1): 2200daN

Statisk belastning 2 (F2): 1000daN

Enhetsvekt: 0.19kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Creepage and clearance distances need to be in accordance with the relevant application standard.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE