

# "Flat flettet strømshunt, 300 kcmil, 19,7""

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**PBC150X500**



### SERTIFISERINGER



### FUNKSJONER

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

### PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 564150

Materiale: Kobber

Overflate: Tinnbelagt

Diameter på kabel: 0.15mm

Tverrsnitt: 150mm<sup>2</sup>

ΔT 30 K: 440A

$\Delta T$  50 K: 583A

Lengde (L): 500mm

A: 55mm

B.: 50mm

C.: 8mm


2-stangs strømkoeffisient: 1.72

Enhetsvekt: 0.9kg

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE