

Kabel til jernbaneskinne, komplett sveiseapparat, strøm, 85-141 lb T-Rail, 250 kcmil Flertrådet, Høyre side

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PBWT202WRH



FUNKSJONER

Fullstendig websveisermontering utviklet for installasjon av sporkretser og laskejording til den nøytrale aksen

Inkluderer formrengjørere og flinttenner

PRODUKTEGENSKAPER

Materiale: Grafitt; Stål; Termoplast

Skinntype: T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund

Festterminalstil: B

Lederstørrelse: 250 kcmil repslag

Leder ytre diameter, nominell: 19.05mm

Sveiserstil: T20

Retning: Høyre side

Kun støpeform: Nei

Erstatningsform: PBW2WRH

Sveisemateriale: PB115, selges separat

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE