

Rett kompresjonskabelsko, Ekstra kraftig DIN46235, #6 Flertrådet, 16 mm² Flertrådet, 10,5 mm Hull

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PKS1610H



FUNKSJONER

Fortinnet for korrosjonsbeskyttelse

Glødd kobber forenkler krympeoperasjonen

Optimaliserte størrelse til den mest effektive elektriske konduktiviteten

Best mechanical behavior (vibration/pull-out); DIN EN 61373 Class 1B "Railway Applications"

Merking på valse for krymping

Konsekvent materialtykkelse, presis diameter og nøyaktig kabeltilpasning; DIN46235

PRODUKTEGENSKAPER

Materiale: Kobber

Overflate: Tinnbelagt

Punkt-/kontakttype: Kraftig DIN46235

Lederstørrelse: #6 flertrådet; 16 mm² flertrådet


Hullstørrelse (HS): 10.5mm

Lengde (L): 48mm

Bredde (W): 17mm

Verktøy-/gjengetype: M2M eller M2H/RKM2; M3H eller M3B/RKM3; MLB/RKML

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE