

Rett kompresjonskabelsko, Standard, 2/0 Stranded, 70 mm² Flertrådet, 13 mm Hull

Data Solutions

KATALOGNUMMER

RKS7012T



FUNKSJONER

Fortinnet for korrosjonsbeskyttelse

Glødd kobber forenkler krympeoperasjonen

Optimaliserte størrelse til den mest effektive elektriske konduktiviteten

Best mechanical behavior (vibration/pull-out); DIN EN 61373 Class 1B "Railway Applications"

Merking på valse for krymping

Konsekvent materialtykkelse, presis diameter og nøyaktig kabeltilpasning; DIN46235

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 716656

Materiale: Kobber

Overflate: Tinnbelagt

Punkt-/kontakttype: Standard

Lederstørrelse: 2/0 Flertrådet; 70 mm² flertrådet

Hullstørrelse (HS): 13mm

Lengde (L): 59mm

Bredde (W): 23mm

Verktøy-/gjengetype: M2M eller M2H/RKM2; M3H eller M3B/RKM3; MLB/RKML

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE