

Skjøtejording T6 komplett sveisepar, signal, Uten hode Jordingsterminal arrangement, 3/16" Kopperwire for topp på jernbaneskinneskjøter

Data Solutions

KATALOGNUMMER

SBHFT6C



FUNKSJONER

Fullstendig sveisermontering gir en bekvem metode for å feste laskejording til skinnhodet, på tvers av skjøten

Kobling gjøres innen laskens omfang

Inkluderer formrengjører

PRODUKTEGENSKAPER

Materiale: Stål; Grafitt; Termoplast

Skinnetype: T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund

Festterminalstil: Hodefri

Lederstørrelse: 3/16-tommers Bondstrand

Leder ytre diameter, nominell: 4.76mm

Festelengde: 190.5mm

Sveiserstil: T6

Kun støpeform: Nei

Erstatningsform: SBS925M

Sveisemateriale: SB32, selges separat

Ramme: SBS925F, selges separat

Festeklips: S2659 x 2, selges separat

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE