

Fire-polt dist.blokk med gjengestenger, flat, 400 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

TRC-400A



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

I samsvar med RoHS

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 563180

Materiale: Kobber; Glassfiberforsterket polyamid; Pleksiglass

Maks. driftsspenning, IEC (UI): 1000

Topp kortslutningsstrøm (I_{pk}): 118kA

Kortsiktig strømtåling (I_{cw}), 1s: 28kA

Antall tilkoblinger på ledningsside: 1

Antall tilkoblinger på belastningsside: 10

Gjengestørrelse 1 (TS1): M6

Gjengestørrelse 2 (TS2): M10

Dybde (D): 50mm

Høyde (H): 338 – 390mm

Bredde (W): 260mm

A: 290mm

Enhetsvekt: 2.65kg

Antennbarhetsvurdering: UL® 94V-0


Samsvarer med: IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (glødetråd, test 960 °C)

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE