

Utendørs Modular 29 U 1530H 1900W 1200D

Data Solutions

KATALOGNUMMER

10149-690



nVent SCHROFFS utendørsskap beskytter slike elektroniske komponenter mot ekstremvær og vandalisme, noe som sikrer driftskontinuitet. Modulær contraction tillater flere konfigurasjoner i størrelse og funksjon sammen med flere kjølealternativer.

FUNKSJONER

Aluminiumsprofil ramme med avtagbar, dobbeltvegget kledning

IP 55 eller NEMA 12~

Dobbeltvegger

Omfattende utvalg av 19-tommers kabinetttilbehør

Tilgang til skapet fra forsiden, alle sider mulig på forespørsel

100 mm høy sokkel, 200 og 300 mm mulig

Toppdeksel med luftventiler, kan opporderes med vifter eller A/C-enhet

RAL 7035 pulverlakk, andre farger tilgjengelig på forespørsel

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Utendørskabinett

Produktserie: Modulbasert

Rackhøyde: 29U

Høyde: 1530mm

Bredde: 1900mm

Dybde: 1200mm

Veggtype: Dobbeltvegg

Dørtype: Standard; Tredobbelt dør

Motstand mot innbruddstyv: Valgfritt

Kjøling: Passiv

EMC-beskyttelse: Valgfritt

Rammemateriale: Aluminium

Batterirom: Valgfritt

Overflate: Pulverbelagt

Materiale: Aluminium; Stål

Monteringsoppsett: Valgfritt

Antall pakker: 1

Sokkelhøyde: 100mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Høydemål er uten base/sokkel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE