


Utendørs unibody kabinett med enkeltdør, 1100H 20 U, 700W 500D

Data Solutions

KATALOGNUMMER

11249-005



nVent SCHROFFS utendørsskap beskytter slike elektroniske komponenter mot ekstremvær og vandalisme, noe som sikrer driftskontinuitet.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Dobbeltgjenger, al

IP 55

Innvendig etui med avtakbar ytterkledning

Varmespredning gjennom naturlig konveksjon, maks. 5 W/K (11249-003) / 6 W/K (11249-005)

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Utendørskabinett

Produktserie: Understell

Rackhøyde: 20U

Høyde: 1100mm

Bredde: 700mm

Dybde: 500mm

Veggtype: Dobbeltegg

Dørtype: Enkeltdør

Tilgang: Forside

Kjøling: Naturlig konveksjon

EMC-beskyttelse: Nei

Samsvarer med: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160

Antall pakker: 1

Overflate: Pulverbelagt

Materiale: Aluminium

Gross Weight: 51kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill panel-/glidefester separat.

Ytterligere sokkel/sokkel høyder på forespørsel.

Bestill monteringssett for veggmontering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE