

Varistar CP glassdør med 3-punkts lås, RAL 7021, 24 U, 1200 H, 800W

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-417



Glassdør med 3-punkts låsing gir sterkere kontakt mellom døren og kabinettrammen.

FUNKSJONER

Glassdør med 3-punkts lås, med lås

Håndtak på spak med nøkkelinnsats (2 taster)

Åpningsvinkel 180°

Sikkerhetsglass, 6 mm.

Standard montering, lås på høyre dør

Kan ettermonteres med spak 24630003 og din profil halv sylinder med nøkler eller trykknapp

PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 24U

Høyde: 1200mm

Bredde: 800mm

Beskyttelsesgrad: IP20

Antall pakker: 1

Farge: Svart grå

Fargekode: RAL 7021

Samsvarer med: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Overflate: Pulverbelagt

Låsetype: 3-punkts låsing

Materiale: Stål; Glass

Produktserie: Varistar CP

Produkttype: Skapdør

Type: Glassdør

Fungerer med: Varistar CP

Net Weight: 17.196kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

24U - 33U IP20 dører har 2 hengsler, 38U - 52U IP20 dører har 3 hengsler for å sikre robuste IP20 lukkestrukturer for høyere skap

Bestill spak håndtak 24630003 og din lås separat hvis du ønsker å skifte ut din 1333 din låsehendel

Vennligst kjøp jordingsettet separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE