

Varistar CP ståldør, perforert med 3-punkts låsing, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-430



Varistar CP perforert ståldør, IP 20 med tre punktlås.

FUNKSJONER

Perforert ståldør med trepunktslås for IP 20 beskyttelsesklasse

Håndtak på spak med nøkkelinnsats (2 taster)

Åpningsvinkel 180°

Kan ettermonteres med spak 24630003 og din profil halv sylinder med nøkler eller trykknapp

PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 38U

Høyde: 1800mm

Bredde: 600mm

Antall pakker: 1

Farge: Svart grå

Fargekode: RAL 7021

Samsvarer med: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Overflate: Pulverbelagt

Låsetype: 3-punkts låsing

Materiale: Stål

Produktserie: Varistar CP

Produkttype: Skapdør

Beskyttelsesgrad: IP20

Type: Ståldør, perforert

Fungerer med: Varistar CP

Net Weight: 9.743kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

24U - 33U IP20 dører har 2 hengsler, 38U - 52U IP20 dører har 3 hengsler for å sikre robuste IP20 lukkestrukturer for høyere skap

Bestill spak håndtak 24630003 og din lås separat hvis du ønsker å skifte ut din 1333 din låsehendel

Vennligst kjøp jordingsettet separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE