

# Varistar CP ståldør, vanlig med 1-punkts låsing, kun nøkkelplate, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**21630-504**



Varistar CP ståldør, IP 20 med enkeltpunktslåsing.

### FUNKSJONER

Ståldør med enkeltpunktslåsing for IP 20 beskyttelsesklasse

Åpningsvinkel 180°

### PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 47U

Høyde: 2200mm

Bredde: 800mm

Låsetype: Ettpunktslåsing

Antall pakker: 1

Farge: Svart grå

Fargekode: RAL 7021

Samsvarer med: IEC 61587-1

Overflate: Pulverbelagt

Materiale: Stål

Produktserie: Varistar CP

Produkttype: Skapdør

Beskyttelsesgrad: IP20

Type: Ståldør

Fungerer med: Varistar CP

Net Weight: 24.989kg

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

24U - 33U IP20 dører har 2 hengsler, 38U - 52U IP20 dører har 3 hengsler for å sikre robuste IP20 lukkestrukturer for høyere skap

Bestill spak håndtak 24630003 og din lås separat hvis du ønsker å skifte ut din 1333 din låsehendel

Vennligst kjøp jordingsettet separat.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE