


Varistar CP 19-tommers panel-/glidefeste, RAL 9005, 47 U, 2200H

Data Solutions

KATALOGNUMMER

24630-014



Skryv mout med justerbare trinn. Montering i 600 mm brede skap direkte på rammen. Ved 800 mm bredde er det nødvendig med adapterbrakett for redusert bredde, for deler av monteringsdybde er det nødvendig med deler i høyden.

FUNKSJONER

19-tommers panel-/glidefeste med U-indikator

Dybdejusterbart i trinn på 25 mm.

I samsvar med IEC 60297-1 (din 41 494, del 1)

PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 47U

Høyde: 2200mm

Antall pakker: 4

Farge: Kullsvart

Fargekode: RAL 9005

Overflate: Pulverbelagt

Materiale: Stål

Produktserie: Varistar CP

Produkttype: Glidefeste

Net Weight: 19.338kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE