

19-tommers frontpanel, 2 U, 4 mm, Al, anodisert

Data Solutions

KATALOGNUMMER

40304-075



Frontpaneler laget av aluminium.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Aluminium, 4 eller 3 mm tykk, med anodisert eller malt finish

PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 2U

Dybde (D): 4mm

Tilbehørstype: Frontpanel

Montering: Front som skrues på

Overflate: Anodisert

Fremre overflate: Anodisert

Antall pakker: 1

Bakre flate: Anodisert

Behandlede kanter: Ja

EMC-beskyttelse: Nei

Høyde (H): 88.1mm

Materiale: Aluminium

Produkttype: Frontpanel

Rackbredde: 95HP

Type: 19-tommers frontpanel


Bredde (W): 483mm

Net Weight: 0.45kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill monteringssett for 19 tommer separat.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE