


# Mann og kvinne tilkobling med Terminal Block for AC lampe

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**57274**



Kapslampen gir en kompakt og fleksibel løsning, og tilbyr rask, enkel montering og installasjon. For monteringsfleksibilitet kan LED-lyset festes til kabinettet med skruer eller festes raskt til flate ståloverflater med valgfrie magnetsett. En bevegelsessensor er også tilgjengelig.

### SERTIFISERINGER

---



### FUNKSJONER

---

Lysene kan enkelt monteres vertikalt eller horisontalt.

Enkel gjennomkobling basert på et plug-and-play-system.

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

### PRODUKTEGENSKAPER

---

Inngangsspenning AC: 250V max

Tilbehørstype: Belysning

Beskyttelsesgrad: IP20

Antall pakker: 1

Farge: Svart

Dybde: 14mm

Overflate: Glatt og matt

Høyde: 53mm

Materiale: Plast

Produkttype: Lys

Type: Cabinet Light; Terminalblokk

Bredde: 18mm

Tilkoblingstype: Innmating; Seriekoblede kabler; Med 2 poler

Nominell spenning: 250V

Driftstemperatur: 60°C min

Nominell strøm: 16A

Vekt: 0.07kg

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**