

GRUNNLEGGENDE PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EB0317-A



Modulær, kompakt PDU. Ultra-low profil design

FUNKSJONER

Enlogic Basic Power Distribution-enheter muliggjør strøm i skap, i tillegg til stativer med åpen ramme og veggmonterte skap

Inngangsspenning 230 VAC, 1-fase

C13 og C19 uttak

1RU aluminiumsprofil

Justerbar verktøyløs montering

PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Type: Grunnleggende PDU

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (10) C13; (1) C19

Antall kontakter: 11

Farge: Svart

Kretsbyter: 16 A, 1-polet, Hy-MAG

Utganger med bryter: Nei

Kretsbytermengde: 0

Plassering av inngangskabel: Mating forfra

Inngangsspenning: 100 – 240V

Fase: 1 PH.

Nominelt avbrudd: 5kAIC

Maks. inngangseffekt: 3,68 kVA

Utgangsspenning: 100 – 240VAC

Strømstyrke (reduert strømstyrke): 20 A (16 A) Nord-Amerika; 16 A, Internasjonal

Pluggtype: C20

Rackenheter: 0U

Uttakbar inngangskabel: Ja

Målingstype: Ingen

Antall pakker: 1

Lengde på inngangskabel: 0m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE