

GRUNNLEGGENDE PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EB0808

Modulær, kompakt PDU. Ultra-low profil design

FUNKSJONER

Enlogic Basic Power Distribution-enheter muliggjør strøm i skap, i tillegg til stativer med åpen ramme og veggmonterte skap

Inngangsspenning 400 VAC, 3-fase

C13 og C19 uttak

1RU aluminiumsprofil

Justerbar verktøyløs montering

PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Type: Grunnleggende PDU

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (12) C13; (12) C19

Antall kontakter: 24

Farge: Svart

Kretsbytter: 16 A, 1-polet, Hy-MAG

Utganger med bryter: Nei

Kretsbytermengde: 6

Lengde på inngangskabel: 3m

Plassering av inngangskabel: Mating fra toppen

Inngangsspenning: 400V

Fase: 3 PH WYE

Nominelt avbrudd: 5kAIC

Maks. inngangseffekt: 22,0 kVA

Strømstyrke (reduert strømstyrke): 32 A.

Utgangsspenning: 200 – 240VAC

Rackenheter: 0U

Pluggtype: IEC 60309 532P6 (IP44)

Målingstype: Ingen

Uttakbar inngangskabel: Nei

Antall pakker: 1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE