

GRUNNLEGGENDE PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EB0811



Modulær, kompakt PDU. Ultra-low profil design

FUNKSJONER

Enlogic Basic Power Distribution-enheter muliggjør strøm i skap, i tillegg til stativer med åpen ramme og veggmonterte skap

Inngangsspenning 400 VAC, 3-fase

C13 og C19 uttak

1RU aluminiumsprofil

Justerbar verktøyløs montering

PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Type: Grunnleggende PDU

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (30) C13; (12) C19

Antall kontakter: 42

Farge: Svart

Kretsbyter: 16 A, 1-polet, Hy-MAG

Utganger med bryter: Nei

Kretsbytermengde: 6

Effektvurdering: 22,0 kVA

Lengde på inngangskabel: 3m

Plassering av inngangskabel: Mating fra toppen

Inngangsspenning: 380 – 415V

Fase: 3 PH.

Nominell spenning: 415V

Maks. inngangseffekt: 22,0 kVA

Av/på-bryter inkludert: Nei

Strømstyrke (reduert strømstyrke): 32 A.

Utgangsspenning: 230VAC

Rackenheter: 0U

Pluggtype: IEC 60309 532P6 (IP44)

Målingstype: Ingen

Uttakbar inngangskabel: Nei

Materiale: Stål

Overflate: Pulverbelagt

Høyde: 1750mm

Bredde: 55mm

Dybde: 53mm

Vekt: 9.02kg

Antall pakker: 1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE