

Intelligent iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-pH, 16 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN1402



Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design

FUNKSJONER

Enlogic EN1xxx intelligente strømfordelingsenheter overvåker inngangseffekten til hele PDU og sørger for overvåking av enhetsnivå i faktureringsgrad

Dataskjerm med høy synlighet og interaktiv grafikkskjerm

Mål strømbryterbelastningen på tvers av redundante matinger for å unngå utilsiktet nedetid

Muliggjør smart lastbalansering for energieffektivitet og maksimal kapasitetsutnyttelse

Gigabit Ethernet-grensesnitt og redundant Ethernet (10/100)

IPDU DC-strømredundanselsløsning for opptil 64 PDU-er

Verktøyløs Hot-Swap-kontroller

Inngangsspenning 400 VAC, 3-fase

C13, C19-uttak

PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Type: Intelligent PDU

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (24) C13; (6) C19

Antall kontakter: 30

Farge: Svart

Kretsbyter: 16 A, 1-polet, Hy-MAG

Utganger med bryter: Nei

Kretsbytermengde: 0

Plassering av inngangskabel: Mating fra toppen

Inngangsspenning: 400V

Fase: 3 PH WYE

Maks. inngangseffekt: 11,0 kVA

Utgangsspenning: 200 – 240VAC

Strømstyrke (reduert strømstyrke): 16 A.

Pluggtype: IEC 60309 516P6 (IP44)

Rackenheter: 0U

Uttakbar inngangskabel: Nei

Målingstype: Inngang

Antall pakker: 1

Nominelt avbrudd: 5kAIC

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE