


MI PDU, 2U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-I-1

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN1962



Advantage Series-serien med inngangsmålte PDU-enheter tilbyr energimåling med avanserte alternativer for strøm- og miljøovervåking. Omfattende overvåking på både inngangsfase og effektbryternivå gir avanserte varsler om potensielle overbelastninger. Måling av faktureringsgrad gir nøyaktige data om strømforbruk for optimalisering av energiforbruk. Den utskiftbare nettverkskontrolleren har Gigabit og redundant ethernet-kommunikasjon med avansert støtte for eksterne miljøsensorer og tilgangsløsninger for racksikkerhet.

PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (18) C13/C15/C19/C21

Farge: Svart

Utganger med bryter: Nei

Kretsbytter: 20 A.

Lengde: 87mm

Effektvurdering: 17,3 kVA

Kretsbytermengde: 9

Inngangsspenning: 208V

Fase: 3 pH delta

Antall poler: 2

Utgangsspenning: 208VAC

Nominell spenning: 208V

Pluggtype: IEC 60309 460P9 (IP44)

Uttakbar inngangskabel: Nei

Strømstyrke (reduisert strømstyrke): 60 A (48 A)

Overflate: Pulverbelagt

Rackenheter: 2U

Materiale: Stål

Type: Intelligent PDU

Høyde: 87mm

Bredde: 444mm

Dybde: 269mm

Vekt: 8kg

Antall pakker: 1

Lengde på inngangskabel: 1.8m

Nominelt avbrudd: 10kAIC

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

43 mm L x 444 mm B x 269 mm D, (269 mm D ved CB)

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE