


# MS PDU, 0U, 50A(40A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (21)C13, (21)4-I-1

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**EN2951**



Advantage Series-inngangsmålt, uttaksvitsjet PDU-familie tilbyr energi

### FUNKSJONER

IEC 62368 oppført. RoHS og REACH-kompatibel. Se tegning for mer informasjon

UL 2900-1-sertifisert for sikkerhetsprogramvare for nettforbindelsesprodukter

To nettverkstilkoblingsporter: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) og 1x (10/100 Mbps) tilkobling / IP-adresse

Ethernet kaskade opptil 64 PDU-er. Hver PDU kan gi likestrøm tilstrekkelig til å drive netowrk ledelse elektronikk

Dual Ethernet-porter for redundante nettverkskommunikations

Ekstern tilkobling via HTTP(er), IPv4 og IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)

DATAEFFEKTIV REACT-rammeverk med støtte for native mobile enheter

NMC (verktøyfritt, varmt swappbart Network Management Card) med Cortex A-5 for mikroprosessering og minne som kan installeres både oppreist og opp-ned for topp- eller bunnstrøminnganger

Kantfargen på NMC-skjermen kan programmeres av brukeren for å identifisere strømkilden via PDU

NMC støtter opptil 10 digitale sensorer for miljø- og/eller elektronisk låseovervåking

Visningsspråk inkluderer engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, koreansk, japansk og kinesisk (forenklet)

## PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Type: Intelligent PDU

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (21) C13/C15; (21) C13/C15/C19/C21

Antall kontakter: 42

Farge: Svart

Utganger med bryter: Ja

Kabellengde: 1800mm

Kretsbyrter: 20 A, 2-polet, Hy-MAGA

Effektvurdering: 14,4 kVA

Kretsbytermengde: 6

Nominelt avbrudd: 5kAIC

Inngangsspenning: 208V

Fase: 3 pH delta

Nominell utgangseffekt: 208VAC

Nominell spenning: 208V

Antall utgangsspenninger: 42

Antall faser: 3

Av/på-bryter inkludert: Ja

Strømstyrke (reduert strømstyrke): 50 A (40 A)

Utgangsspenning: 208VAC

Rackenheter: 0U

Pluggtype: CS8365

Målingstype: Inngang

Uttakbar inngangskabel: Nei

Materiale: Stål

Overflate: Pulverbelagt

Høyde: 1826mm

Bredde: 56mm

Dybde: 75mm

Vekt: 13kg

Antall pakker: 1

Lengde på inngangskabel: 1.8m

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

Garanti: nVent Enlogics medfølgende utstyr skal være fri for produksjonsfeil i en periode på fem (5) år fra fakturadatoen til den opprinnelige kjøperen.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**