

MS PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 24 CB, 48 Låsekombinasjon

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN2990

Advantage Series-inngangsmålt, uttaksvitsjet PDU-familie tilbyr energi

FUNKSJONER

IEC 62368 oppført. RoHS og REACH-kompatibel. Se tegning for mer informasjon

UL 2900-1-sertifisert for sikkerhetsprogramvare for nettforbindelsesprodukter

To nettverkstilkoblingsporter: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) og 1x (10/100 Mbps) tilkobling / IP-adresse

Ethernet kaskade opptil 64 PDU-er. Hver PDU kan gi likestrøm tilstrekkelig til å drive netowrk ledelse elektronikk

Dual Ethernet-porter for redundante nettverkskommunikations

Ekstern tilkobling via HTTP(er), IPv4 og IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)

DATAEFFEKTIV REACT-rammeverk med støtte for native mobile enheter

NMC (verktøyfritt, varmt swappbart Network Management Card) med Cortex A-5 for mikroprosessering og minne som kan installeres både oppreist og opp-ned for topp- eller bunnstrøminnganger

Kantfargen på NMC-skjermen kan programmeres av brukeren for å identifisere strømkilden via PDU

NMC støtter opptil 10 digitale sensorer for miljø- og/eller elektronisk låseovervåking

Visningsspråk inkluderer engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, koreansk, japansk og kinesisk (forenklet)

PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Type: Intelligent PDU

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (24) låsing C13/C15; (24) låsing C13/C15/C19/C21

Antall kontakter: 48

Farge: Svart

Utganger med bryter: Ja

Kabellengde: 1800mm

Kretsbyrter: 20 A, 1-polet, Hy-MAGA

Effektvurdering: 57,6 kVA Nord-Amerika; 69 kVA International

Kretsbytermengde: 24

Nominell utgangseffekt: 230VAC

Nominell spenning: 415V

Av/på-bryter inkludert: Ja

Strømstyrke (reduert strømstyrke): 100 A (80 A) Nord-Amerika; 100 internasjonale

Utgangsspenning: 208 – 230VAC

Rackenheter: 0U

Pluggtype: IEC 60309 5125P6W (IP67)

Målingstype: Inngang

Uttakbar inngangskabel: Nei

Materiale: Stål

Overflate: Pulverbelagt

Høyde: 2030mm

Bredde: 85mm

Dybde: 85mm

Antall pakker: 1

Lengde på inngangskabel: 1.8m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Garanti: nVent Enlogics medfølgende utstyr skal være fri for produksjonsfeil i en periode på fem (5) år fra fakturadatoen til den opprinnelige kjøperen.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE