

# Intelligent iPDU, EN5850, 400 VAC, 3-pH, 32 A

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

## EN5850

Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling.  
Ultra-low profil design



### FUNKSJONER

Enlogic EN5xxx intelligente strømfordelingsenheter overvåker inngangseffekten til hele PDU-en og den individuelle uttakskontrollen, og sørger for overvåking av enhetsnivå for faktureringsnivå

Dataskjerm med høy synlighet og interaktiv grafikkskjerm

Mål strømbryterbelastningen på tvers av redundante matinger for å unngå utilsiktet nedetid

Muliggjør smart lastbalansering for energieffektivitet og maksimal kapasitetsutnyttelse

Gigabit Ethernet-grensesnitt og redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-strømredundanselsløsning for opptil 64 PDU-er

Verktøyløs Hot-Swap-kontroller

Inngangsspenning 400 VAC, 3-fase

C13, C19-uttak

### PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Type: Intelligent PDU

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (24) C13/C15; (24) C13/C15/C19/C21

Antall kontakter: 48

Farge: Svart

Utganger med bryter: Nei

Kretsbyter: 20 A, 1-polet, Hy-MAG

Effektvurdering: 17,3 kVA Nord-Amerika; 22,1 kVA International

Kretsbytermengde: 6

Plassering av inngangskabel: Mating fra toppen

Inngangsspenning: 380 – 415V

Fase: 3 PH.

Nominell spenning: 415V

Maks. inngangseffekt: 17,3 / 22,1 kVA

Av/på-bryter inkludert: Nei

Strømstyrke (reduert strømstyrke): 30 A (24 A) Nord-Amerika; 32 A, Internasjonal

Utgangsspenning: 208 – 230VAC

Rackenheter: 0U

Pluggtype: IEC 60309 530P6/532P6

Målingstype: Utløp

Uttakbar inngangskabel: Nei

Materiale: Stål

Overflate: Pulverbelagt

Høyde: 1780mm

Bredde: 56mm

Dybde: 75mm

Vekt: 11.93kg

Antall pakker: 1

Lengde på inngangskabel: 1.8m

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**