

# Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-pH, 16 A

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

## EN6450

Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling.  
Ultra-low profil design



### FUNKSJONER

Enlogic EN6xxx intelligente strømfordelingsenheter overvåker inngangseffekt og strøm til hvert enkelt uttak og tilbyr fjernveksling av enkeltuttak, og sørger for overvåking av faktureringsnivå

Dataskjerm med høy synlighet og interaktiv grafikkskjerm

Mål strømbryterbelastningen på tvers av redundante matinger for å unngå utilsiktet nedetid

Muliggjør smart lastbalansering for energieffektivitet og maksimal kapasitetsutnyttelse

Gigabit Ethernet-grensesnitt og redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-strømredundanselsøsning for opptil 64 PDU-er

Verktøyløs Hot-Swap-kontroller

Inngangsspenning 400 VAC, 3-fase

C13, C19-uttak

### PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Type: Intelligent PDU

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (24) C13/C15; (24) C13/C15/C19/C21

Antall kontakter: 48

Farge: Svart

Kretsbyter: Ingen kretsbyter

Utganger med bryter: Ja

Kretsbytermengde: 0

Effektvurdering: 11,5 kVA Nord-Amerika; 11,0 kVA International

Plassering av inngangskabel: Mating fra toppen

Maks. inngangseffekt: 11,5 / 11,0 kVA

Inngangsspenning: 380 – 415V

Fase: 3 PH.

Av/på-bryter inkludert: Ja

Nominell spenning: 415V

Utgangsspenning: 208 – 230VAC

Pluggtype: IEC 60309 520P6/516P6

Strømstyrke (reduisert strømstyrke): 20 A (16 A) Nord-Amerika; 16 A, Internasjonal

Uttakbar inngangskabel: Nei

Rackenheter: 0U

Materiale: Stål

Overflate: Pulverbelagt

Målingstype: Utløp

Høyde: 1490mm

Bredde: 56mm

Dybde: 75mm

Vekt: 12kg

Antall pakker: 1

Lengde på inngangskabel: 1.8m

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

Bestill brakett for vertikal montering separat.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**