

# LHX+-kontrollenhet

## Data Solutions



Kontrollenheten beriker LHX+. Den kobles til LHX+-sensorene og den motoriserte kjølevæskeventilen 23130-607. Dette gjør det mulig for kjøleren å kontrollere kjølevæskeluftstrømmen basert på et innstillingspunkt for kjølt (tilluftsluft). Det gir avansert ekstern overvåking funksjonalitet og ulike oppsett funksjoner.

### FUNKSJONER

Regulering av kjølevæskestrømmen basert på innstillingspunktet for kjølevæsketemperatur (tilluftsluft). Flere kontrollfunksjoner med vannkontrollpakke

Separat, kompakt 19" Styreenhet uten løse ledninger i overskap

Tydelig merkede plug & play-sensortilkoblinger

### SPESIFIKASJONER

- Rackhøyde:** 2U
- Produkttype:** Kontrollenhet
- Materiale:** Stål

Table 1/2

Katalognummer	Høyde	Dybde	Fungerer med	Antall pakker	Farge	Fargekode
23130-668	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Svart grå	RAL 7021
23130-664	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Overflate	Inngangsspenning AC	Bredde
23130-668	Belagt med aluminiumsink	230V	439.5mm

Katalognummer	Overflate	Inngangsspenning AC	Bredde
23130-664	Belagt med aluminiumsink	100 – 260V	439.5mm

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

Valgfri ekstern skjerm.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**