

# Socket Strip med 2 tilførselskabel, 3-faset

## Data Solutions

Modulær, kompakt PDU med to strømledningsinnganger som kan kobles til en A- og B-strømtilførsel. Plassbesparende design i ett chassis.



### SERTIFISERINGER



### FUNKSJONER

Horisontal og vertikal montering mulig

To kontaktkabler (halvert i lengderetningen), 3 m (med åpen ende), 2 x 3 fase, 400 VAC (rød, svart, hvit)

Sokkelstrimlene kan roteres i alle retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

Monteringshøyde 1 U

### SPESIFIKASJONER

<b>Lengde:</b>	1848.5mm
<b>Materiale:</b>	Aluminium; Polyamid
<b>Farge:</b>	Grå; Svart; Rød
<b>Produkttype:</b>	Sokkelskinne

Table 1/2

Katalognummer	Kontakttype	Antall kontakter	Utganger med bryter	Spenning AC	Antall pakker	Dybde
---------------	-------------	------------------	---------------------	-------------	---------------	-------

60110-287	IEC C13	48	Nei	400V	1	44mm
60110-286	IEC C13, SCHUKO	36	Nei	400V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Overflate	Høyde
60110-287	Anodisert	44mm
60110-286	Anodisert	44mm

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**