

Socket Strip, BS

Data Solutions

Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U til 1 U kan PDU enkelt integreres i et stativ med uttak for BS.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Horisontal eller vertikal montering

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

I henhold til BS 1363

Installasjonshøyde 1 U

230 V, 13 A.

Tilførselskabel 2 m med BS-plugg (integrert sikring)

Hylse med britiske standardkontakter

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium, Polyamid
Farge:	Grå
Produkttype:	Sokkelskinne

Table 1/2

Katalognummer	Kontakttype	Antall kontakter	Utganger med bryter	Spennings AC	Antall pakker	Dybde
60110-245	BS	6	Ja	230V	1	44mm
60110-243	BS	7	Nei	230V	1	44mm
60110-244	BS	10	Nei	230V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Overflate	Lengde
60110-245	Anodisert	438.5mm
60110-243	Anodisert	438.5mm
60110-244	Anodisert	947.5mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE