


# Socket Strip, IEC C13

## Data Solutions



Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U og 1 U kan PDU enkelt integreres i en rack med IEC C13-uttak.

### SERTIFISERINGER



### FUNKSJONER

230 V, 10 A.

Horisontal og vertikal montering

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

Sokkelstrimler med IEC 60320-C13-kontakter

Tilkoblingskabel 2 m, åpen ende med ferruler

I henhold til IEC 60320

Monteringshøyde 1 U

### SPESIFIKASJONER

**Materiale:** Aluminium, Polyamid

**Farge:** Grå

**Produkttype:** Sokkelskinne

Table 1/2

Katalognummer	Kontakttype	Antall kontakter	Utganger med bryter	Spenning AC	Antall pakker	Dybde
60110-292	IEC C13	16	Nei	230V	1	44mm
60110-290	IEC C13	8	Nei	230V	1	44mm
60110-291	IEC C13	12	Nei	230V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Overflate	Lengde
60110-292	Anodisert	608.5mm
60110-290	Anodisert	438.5mm
60110-291	Anodisert	438.5mm

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**