

Socket Strip, ute, 3-faset, 9 Sockets

Data Solutions

Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U og 1 U kan PDU enkelt integreres i en rack med ute-uttak.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Tilkoblingskabel 2 m, åpen ende med ferruler

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

Sokkelstrimler med UTE-kontakter, 3-fase

3-fase, 16 A per fase

I henhold til NFC 61-303

Vertikal montering

Installasjonshøyde 1 U

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttype	Kontakttype	Antall kontakter	Farge	Utganger med bryter	Lengde
60110-233	Sokkelskinne	UTE	9	Grå, Svart, Rød	Nei	608.5mm

Table 2/2

Katalognummer	Spenning AC	Dybde	Overflate	Materiale	Antall pakker
60110-233	230V	44mm	Anodisert	Aluminium, Polyamid	1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE