

# Varistar CP-ramme

## Data Solutions



Varistar CP sveiset ramme er tilgjengelig for statiske belastningskrav og kan integreres med 19", ETSI eller monteringsplate. I tillegg kan hjul legges til rammen om nødvendig.

Men hvis du trenger hjul for din applikasjon, kan det være lurt å vurdere en mobil ramme som allerede inneholder hjul.

### FUNKSJONER

Sveiset, pulverlakkert, svart grå, RAL 7021

St, 1,5 mm, sinkbelagt, med sentralt GND/jordingspunkt

Statisk lastekapasitet maks. 1600 kg.

Vennligst bestill justerbare føtter separat

### SPESIFIKASJONER

- Statisk belastning:** 1600kg  
**Produkttype:** Skap-/rackramme  
**Materiale:** Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Dybde	Antall pakker	Farge
20630-110	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	Svart grå
20630-114	47U	2200mm	600mm	1000mm	1	Svart grå
20630-084	33U	1600mm	600mm	800mm	1	Svart grå
20630-125	52U	2450mm	600mm	1200mm	1	Svart grå
20630-113	47U	2200mm	600mm	900mm	1	Svart grå
20630-072	24U	1200mm	800mm	800mm	1	Svart grå
20630-085	33U	1600mm	600mm	900mm	1	Svart grå

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Dybde	Antall pakker	Farge
20630-112	47U	2200mm	600mm	800mm	1	Svart grå
20630-086	33U	1600mm	600mm	1000mm	1	Svart grå
20630-111	47U	2200mm	600mm	600mm	1	Svart grå
20630-087	33U	1600mm	800mm	600mm	1	Svart grå
20630-083	33U	1600mm	600mm	600mm	1	Svart grå
20630-126	52U	2450mm	800mm	1000mm	1	Svart grå
20630-071	24U	1200mm	800mm	600mm	1	Svart grå
20630-088	33U	1600mm	800mm	800mm	1	Svart grå
20630-089	33U	1600mm	800mm	900mm	1	Svart grå
20630-108	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	Svart grå
20630-127	52U	2450mm	800mm	1100mm	1	Svart grå
20630-090	33U	1600mm	800mm	1000mm	1	Svart grå
20630-107	42U	2000mm	800mm	900mm	1	Svart grå
20630-068	24U	1200mm	600mm	1000mm	1	Svart grå
20630-079	29U	1400mm	800mm	600mm	1	Svart grå
20630-075	29U	1400mm	600mm	600mm	1	Svart grå
20630-122	47U	2200mm	800mm	1200mm	1	Svart grå
20630-076	29U	1400mm	600mm	800mm	1	Svart grå
20630-121	47U	2200mm	800mm	1100mm	1	Svart grå
20630-077	29U	1400mm	600mm	900mm	1	Svart grå
20630-120	47U	2200mm	800mm	1000mm	1	Svart grå
20630-123	52U	2450mm	600mm	1000mm	1	Svart grå
20630-078	29U	1400mm	600mm	1000mm	1	Svart grå
20630-074	24U	1200mm	800mm	1000mm	1	Svart grå
20630-119	47U	2200mm	800mm	900mm	1	Svart grå
20630-109	42U	2000mm	800mm	1100mm	1	Svart grå
20630-118	47U	2200mm	800mm	800mm	1	Svart grå
20630-080	29U	1400mm	800mm	800mm	1	Svart grå
20630-117	47U	2200mm	800mm	600mm	1	Svart grå
20630-124	52U	2450mm	600mm	1100mm	1	Svart grå
20630-081	29U	1400mm	800mm	900mm	1	Svart grå
20630-116	47U	2200mm	600mm	1200mm	1	Svart grå
20630-073	24U	1200mm	800mm	900mm	1	Svart grå
20630-082	29U	1400mm	800mm	1000mm	1	Svart grå

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Dybde	Antall pakker	Farge
20630-115	47U	2200mm	600mm	1100mm	1	Svart grå
20630-099	42U	2000mm	600mm	600mm	1	Svart grå
20630-101	42U	2000mm	600mm	900mm	1	Svart grå
20630-096	38U	1800mm	800mm	800mm	1	Svart grå
20630-066	24U	1200mm	600mm	800mm	1	Svart grå
20630-102	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	Svart grå
20630-095	38U	1800mm	800mm	600mm	1	Svart grå
20630-261	42U	2000mm	600mm	300mm	1	Svart grå
20630-097	38U	1800mm	800mm	900mm	1	Svart grå
20630-103	42U	2000mm	600mm	1100mm	1	Svart grå
20630-094	38U	1800mm	600mm	1000mm	1	Svart grå
20630-104	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	Svart grå
20630-093	38U	1800mm	600mm	900mm	1	Svart grå
20630-067	24U	1200mm	600mm	900mm	1	Svart grå
20630-262	47U	2200mm	600mm	300mm	1	Svart grå
20630-100	42U	2000mm	600mm	800mm	1	Svart grå
20630-128	52U	2450mm	800mm	1200mm	1	Svart grå
20630-098	38U	1800mm	800mm	1000mm	1	Svart grå
20630-105	42U	2000mm	800mm	600mm	1	Svart grå
20630-092	38U	1800mm	600mm	800mm	1	Svart grå
20630-065	24U	1200mm	600mm	600mm	1	Svart grå
20630-091	38U	1800mm	600mm	600mm	1	Svart grå
20630-106	42U	2000mm	800mm	800mm	1	Svart grå

Table 2/2

Katalognummer	Fargekode	Samsvarer med	Rammemateriale	Type	Fungerer med
20630-110	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stål	Standard	Varistar CP
20630-114	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stål	Standard	Varistar CP
20630-084	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-125	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stål	Standard	Varistar CP
20630-113	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-072	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-085	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP

Katalognummer	Fargekode	Samsvarer med	Rammemateriale	Type	Fungerer med
20630-112	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-086	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-111	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-087	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-083	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-126	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stål	Standard	Varistar CP
20630-071	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-088	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-089	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-108	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stål	Standard	Varistar CP
20630-127	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stål	Standard	Varistar CP
20630-090	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-107	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-068	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-079	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-075	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-122	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stål	Standard	Varistar CP
20630-076	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-121	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stål	Standard	Varistar CP
20630-077	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-120	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stål	Standard	Varistar CP
20630-123	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stål	Standard	Varistar CP
20630-078	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-074	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-119	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-109	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stål	Standard	Varistar CP
20630-118	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-080	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-117	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP

Katalognummer	Fargekode	Samsvarer med	Rammemateriale	Type	Fungerer med
20630-124	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stål	Standard	Varistar CP
20630-081	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-116	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stål	Standard	Varistar CP
20630-073	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-082	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-115	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stål	Standard	Varistar CP
20630-099	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-101	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-096	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-066	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-102	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stål	Standard	Varistar CP
20630-095	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-261	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-097	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-103	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stål	Standard	Varistar CP
20630-094	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-104	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stål	Standard	Varistar CP
20630-093	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-067	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-262	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-100	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-128	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stål	Standard	Varistar CP
20630-098	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-105	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-092	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-065	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-091	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP
20630-106	RAL 7021		Stål	Standard	Varistar CP

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

Castor kan legges til rammen. Hvis du trenger et hjul for din applikasjon, kan du bestille en mobil ramme som inkluderer hjul.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**