


Solid kobberstang, innvendige gjenger



FUNKSJONER

Flerdelt jordspyd i solid kobber med innvendige gjenger

SPESIFIKASJONER

Strekkfasthet: 50 MPa

Materiale: Kobber

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter for jordingsstang, faktisk (Ø)	Gjengestørrelse (TS)	Lengde (L)	Enhetsvekt
SCR15	710070	15 mm	M10	1.2m	1.64 kg
SCR20	710080	20 mm	M10	1.2m	3.34 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

På grunn av koppermaterialets mykhet, må det tas spesielle hensyn når dette produktet drives ned i grunnen.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE