

Split Bolt-kontakt



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Ubelagt høyfast silikonbronse imøtekommer kobber-til-kobber-koblinger

Fortinnet høystyrke splitbolt i kobberlegering med avstandsstykke separerer ulike ledere og innretter for kobber-til-kobber, kobber-til-aluminium og aluminium-til-aluminium koblinger.

SPESIFIKASJONER

Tinnplettering: Nei
Materiale: Silisiumbronse

Table 1/1

Katalognummer	Lederstørrelse	Dreiemoment (TQ)
ESB8	#16 flertrådet – #8 flertrådet, 1,5 mm ² flertrådet – 6 mm ² flertrådet	18.6 N·m
ESB6	#10 fast – #6 flertrådet, 6 mm ² flertrådet – 10 mm ² flertrådet	18.6 N·m
ESB4	#8 fast – #4 fast, 10 mm ² flertrådet – 16 mm ² flertrådet	18.6 N·m
ESB2	#6 fast – #2 flertrådet, 16 mm ² flertrådet – 25 mm ² flertrådet	31.1 N·m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Oksydhemmer anbefales ved bruk på aluminiumsleder.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE