

Sett med FØRERHYTTE-modul



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Installeres raskt og enkelt

I samsvar med RoHS

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Halogen free insulators

SPESIFIKASJONER

Vanlig strømklassifisering for bruksområder:	400 - 4500 A
Maks. driftsspenning, IEC (UI):	1000;1500
Driftstemperatur:	-40 to 130 °C
Overflate:	Elektro galvanisert
Materiale:	Stål;Glassfiberforsterket polyamid
Samsvarer med:	IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (glødetråd, test 960 °C)
Antennbarhetsvurdering:	UL® 94V-0

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Samleskinner per fase	Samleskinnebr edde	Samleskinnetykkelse	Dybde (D)	Bredde (W)
---------------	----------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-----------	------------

CABS4-5T-MOD	549370	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	39mm	75 mm
CABS2-10T-MOD	549380	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	39mm	75 mm
CABS3-10T-MOD	549390	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm	39mm	100 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Enhetsvekt
CABS4-5T-MOD	549370	0.39 kg
CABS2-10T-MOD	549380	0.37 kg
CABS3-10T-MOD	549390	0.45 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

CABS modules must be installed on CABS-APP Aluminium Profile.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE