

# CAPB Cap-mutter med gjenget Stud



## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

For use with DH Distance Holder and Spacer

## SPESIFIKASJONER

<b>Temperatur:</b>	80 °C Max
<b>Overflate:</b>	Elektro galvanisert
<b>Materiale:</b>	Stål; Polystyren
<b>Antennbarhetsvurdering:</b>	UL® 94HB

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Gjengestørrelse (TS)	Gjengelengde (TL)	Høyde (H)	Bredde (W)	Enhetsvekt
CAP-CAPB6	560850	M6	8mm	12 mm	14 mm	0 kg
CAP-CAPB5	560840	M5	8mm	12 mm	14 mm	0 kg

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**