

Sett med utstøting



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med RoHS

Holds nVent ERIFLEX Flexibar laminates in place while punch is raised

Pressure plates notched to apply pressure to laminates without damaging the insulation

Punch tip remains visible when kit is attached to puncher

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Produkt	Materiale	Stempelstørrelse	Enhetsvekt
EJECSTOP18-20S	545896	Ekstra utmatingsstopp	Elastomere	18,0 mm., 20,0 mm.	0.06 kg
EJECSTOP6-14S	545895	Ekstra utmatingsstopp	Elastomere	6,5 mm., 9,0 mm., 11,0 mm., 14,0 mm., 5/16», 3/8», 17/32»	0.07 kg
EJECSTOP18-20L	545894	Utmatingsstopp med trykkplater	Stål, Elastomere	18,0 mm., 20,0 mm.	0.28 kg

Katalognummer	Artikkelnummer	Produkt	Materiale	Stempelstørrelse	Enhetsvekt
EJECSTOP6-14L	545893	Utmatingsstopp med trykkplater og skive	Stål, Elastomere	6,5 mm., 9,0 mm., 11,0 mm., 14,0 mm., 5/16», 3/8», 17/32»	0.55 kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
 Alternativ 1 –
 Kundeservice
 Alternativ 2 – Teknisk
 støtte

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrike:
 +33 800 901 793

Europa

Tyskland:
 800 1890272
 Andre land:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE