

Svingrammer i full høyde, ESFC



En svingramme for 19-tommersutstyr som gir ekstra monteringsplass for slikt utstyr, og dessuten tilgang fra baksiden til festede komponenter og utstyr når den åpnes.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Svingramme i full høyde for 19" komponenter som gjør det mulig å åpne venstre og høyre side. Kan brukes i stål, kombinerbare og kompakte skap. Hengsler som er utformet for å gi ekstra dybde. Justerbart topphengsel for firkantmontering av svingrammen. Stiv, W-formet rammeprofil for tungt utstyr. Sinkbelagte 19" vertikale profiler for direkte jording av monterte komponenter. Standard utstyrt med 130° hengsler. Kan også monteres på siden av 600 mm dype gulvskap. For kombinerbare stålskap bruker du tverrgående støttestenger ESFB i kombinasjon med VBD om nødvendig. Justerbar i dybde i trinn på 12,5 mm.

Maks last: 1800N, leveres med selv posisjonerings enhet.

Lås: To 3 mm dobbel-bit lås.

Materiale: Zinkbelagt stål. Ramme: vertikale profiler, 2 mm, og horisontale profiler, 3 mm.

Pakning: 1 svingramme med hengsler.

Monterings krav: ESFC for 600 mm, 800 mm, 1000 mm og 1200 mm brede MultiFlex skap. Legg til ESFB for montering i et MultiFlex skap.

SPESIFIKASJONER

| | |
|-------------------|--------------|
| Tykkelse: | 2mm |
| Materiale: | Lakkert stål |
| Overflate: | Sinkbelagt |

Table 1/1

| Katalognummer | E-nummer | Høyde | Bredde | Dybde | Rackenheter | Kapslingsmaterial e |
|---------------|----------|--------|--------|-------|-------------|------------------------|
| ESFC316 | 2411436 | 1600mm | 499mm | 80mm | 31U | Lakkert stål |
| ESFC456 | 2411439 | 2200mm | 499mm | 80mm | 45U | Lakkert stål |
| ESFC406 | 2411438 | 2000mm | 499mm | 80mm | 40U | Lakkert stål |
| ESFC276 | 2411435 | 1400mm | 499mm | 80mm | 27U | Lakkert stål |
| ESFC366 | 2411437 | 1800mm | 499mm | 80mm | 36U | Lakkert stål |

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE