

Modulære systemrammer for kraftdistribusjon, MSMSMSMSF



The mild steel modular system frame for floor standing enclosures, MSMSF, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.

FUNKSJONER

Beskrivelse: To vertikale profiler, som kan brukes både til frontdeksler og montering av komponenter. En kostnadseffektiv løsning for panelbyggere som reduserer montasjetiden, og som gjør det mulig å montere på utsiden av skapet. Nyttig høyde for frontdeksler er, Høyde - 150 mm.

Materiale: 2 mm stål.

Overflatebehandling: RAL 7035.

Pakning: 1 sett.

The frame provides customers with a cost effective solution for small and medium sized power distribution panels

The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure

Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost

SPESIFIKASJONER

Tykkelse:	2mm
Farge:	Lys grå
Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Pulverbelagt
Fargekode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Høyde	Bredde	Kapslingsmateriale
MSMSF2206	2200mm	600mm	Lakkert stål
MSMSF2006	2000mm	600mm	Lakkert stål
MSMSF2008	2000mm	800mm	Lakkert stål
MSMSF1808	1800mm	800mm	Lakkert stål
MSMSF1806	1800mm	600mm	Lakkert stål
MSMSF2208	2200mm	800mm	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE